

FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE

POLYABSORB BOX

ROULEAU ABSORBANT TOUS LIQUIDES
FEUILLES DOUBLE ÉPAISSEUR CALANDRÉES
VOILE DE RENFORT RECTO-VERSO
MULTIDÉCOUPE SENS LARGEUR ET LONGUEUR

► Définition :

POLYABSORB BOX est un absorbant tous liquides à très haut pouvoir absorbant et d'une vitesse d'absorption élevée. Pratique et économique, il supprime le balayage.

- En curatif : Idéal pour récupérer des déversements accidentels de liquides industriels.
- En préventif : utilisation sur les sols, dans les allées, autour des machines, sur les établis ...

Capacité d'absorption par rouleau : 30 Litres

Surface d'absorption par rouleau : 6 m²

► Avantages :

- Exclusivement constitué de pures fibres de polypropylène.
- Large spectre d'absorption : solvants, détergents, huiles entières ou solubles, eau, diluants, peintures, alcools, liquides de refroidissement, etc...
- Incinérable seul sans danger avec un taux de résidus < à 0,05 %.
- S'utilise en intérieur comme en extérieur.

Garanties d'hygiène et de sécurité élevées :


- Absorbant autoextinguible (*peut brûler dans une flamme, mais s'éteint de lui-même dès qu'on l'en retire*).
- Offre à ses utilisateurs des propriétés de légèreté pour la manutention, de non toxicité, et antidérapantes.

Facilité d'utilisation :

- Se présente sous forme d'un rouleau avec carton distributeur d'une bande de 40 cm de large pour 15 mètres de long.
- Transport et rangement facile grâce à son carton distributeur.
- Feuilles double épaisseur avec voile de renfort évitant leur peluchage.
- Bande double épaisseur pliée en 3 à 13 / 14 / 13 cm dans le sens de la largeur et tous les 50 cm dans le sens de la longueur.

Économique :

- Bandes prédécoupées permettant de prélever la quantité et la surface nécessaire à l'intervention ou à la protection.



- ROULEAU MULTI-FONCTION PRÉDÉCOUPÉ
- ABSORPTION RAPIDE
- TOUS LIQUIDES
- FACILE À TRANSPORTER ET À UTILISER

CARACTÉRISTIQUES

État : fibre non-tissé de polypropylène

Densité : non mesurable

Odeur : inodore

Couleur : grise


pH : sans

Point éclair : sans

Présentation : carton distributeur de 1 rouleau de 40 cm x 15 m

MODE D'EMPLOI :

Voir tableau au verso.



► Utilisation de POLYABSORB BOX :

Applications	Utilisation	Mode d'emploi
Absorption de tous liquides.	Prêt à l'emploi.	Sélectionner la largeur et longueur souhaitée en fonction de la surface à traiter ou à protéger. Disposer les bandes de POLYABSORB BOX autour des machines industrielles ou sur la pollution à absorber.

► Biodégradabilité :

Matière inerte (polypropylène) sans écotoxicité totalement recyclable. Insoluble dans l'eau, dont la vitesse de décomposition est lente par le temps et n'éluant pas les composants chimiques avec l'eau.

► Recommandations :

Destructible par incinération. Les absorbants souillés par des produits toxiques ou polluants doivent être éliminés conformément à la réglementation sur les Déchets Dangereux, relative aux produits absorbés. Éviter d'exposer **POLYABSORB BOX** à des températures supérieures à 80°C. Conservation illimitée dans un local sec, à l'abri des UV.

DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. DACD n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.



Unité de Recherches et de Fabrication

125 rue du Royans, Zone d'Activités Mathias - 26320 Saint-Marcel-lès-Valence

Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46 - Email : contact@dacd.com

Site : www.dacd.com - S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S Lyon 453 231 565

APE 4671Z - N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69)



DACD
Partenaire · Chimie · Innovation